

Garant**ANGX 10T308ZEER, HB9740, Tip: INOX**

Date comandă

Numărul de comandă	213070 INOX
GTIN	4062406355470
Clasa articolului	21A

Descriere

Execuție:

Plăcuță amovibilă **bilaterală** cu 2 tășuri. Substratul performant și geometriile inovative ale tășurilor garantează rezultate optime ale procesului de fabricație.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p,max}$.

Descriere tehnică

Tip	INOX
Avans f_z per dinte	0,8 mm
Rază la colț	0,8 mm
Grosimea plăcuței S	3.97 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ANGX 10T308ZEER
Categorie	HB9740
Materialul sculei	Carbura

Adâncime recomandată de așchiere $a_{p \max}$	0,8 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p \max}$	1 mm
Rază de programare la $a_{p \max}$	1,6 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	150 m/min	M
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Aer	recomandat		