

**Garant****ANGX 10T308ZEER, HB9745, Tip: TI**

### Date comandă

Numărul de comandă	213072 TI
GTIN	4062406355487
Clasa articolului	21A

### Descriere

**Execuție:**

Plăcuță amovibilă **bilaterală** cu 2 tășuri. Substratul performant și geometriile inovative ale tășurilor garantează rezultate optime ale procesului de fabricație.

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p,max}$ .

### Descriere tehnică

Avans $f_z$ per dinte	0,5 mm
Rază la colț	0,8 mm
Tip	TI
Grosimea plăcuței S	3.97 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ANGX 10T308ZEER
Categorie	HB9745
Materialul sculei	Carbura

Adâncime recomandată de așchiere $a_{p \max}$	0,6 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p \max}$	1 mm
Rază de programare la $a_{p \max}$	1,6 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	50 m/min	S
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Aer	recomandat		