



Pânză bandă pentru metale 27×3660, Dinți per inch: 10



Date comandă

Numărul de comandă	173750 10
GTIN	4045197254290
Clasa articolului	16F

Descriere

Execuție:

RÖNTGEN – bi-alfa-cobalt: Pânză bandă bimetalt ultraperformantă, bandă suport din **oțel pentru arcuri cu un conținut ridicat de crom** și vârfuri de dinți HSS (67 – 69 HRC) din aliaj de colbalt (M42). **Duritate extremă a vârfurilor de dinți, bandă suport flexibilă.**

Aplicație:

Dantură variabilă 0° – Vibrații foarte reduse, pentru secțiuni transversale mari (pentru țevi și profile, materiale solide de până la maxim 70 mm).

Dantură variabilă 10° – **Utilizare universală** pentru secțiuni transversale mari (pentru materiale solide de la 50 mm).

Dantură normală 0° – Pentru secțiuni transversale mici până la medii, până la lungimea de pătrundere de 70 mm.

Dantură normală 10° – Pentru secțiuni mai mari, începând cu lungimea de pătrundere de 50 mm.

Notă:

Introducerea unei benzi noi: Consultați manualul de aşchiere GARANT Cod 110010 și pagina informativă.

Descriere tehnică

Lungime	3660 mm
Grosime	0,9 mm
Lățime	27 mm
Unghi de așchiere	0 grad
Dantură	normal
Materialul sculei	HSS Co 8
Tip produs	Pânză bandă pentru metale