

**Vârf de ghidare, Dimensiune / Ø pin: 2/20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	156750 2/20
GTIN	4033591016859
Clasa articolului	16C

**Descriere****Execuție:**

**Pin de ghidare fix:** nitrurat, strunjit fin.

**Pin rotativ:** călit, rectificat.

Ref. 01/2,4 până la 1/8,4 – **pin de ghidare fix.**

Ref. 1/8,5 – 1/18 – **Pin rotativ cu canal pentru răcire interioară.**

Ref. 2/11,5 – 2/13 – **pin de ghidare fix.**

Ref. 2/14 – 2/32 – **Pin rotativ cu canal pentru răcire interioară.**

**Aplicație:**

La utilizarea pinului rotativ de ghidare (cu canal pentru răcire interioară) Ref. 1 și Ref. 2 în suportul Cod 156720 Ref 1/20, pentru o evacuare optimă a așchiilor, lichidul de răcire ajunge direct pe tăiș.

**Descriere tehnică**

Ø pinului	20 mm
Lungimea totală	105 mm
Ø cozii	10 mm
Tip produs	Vârf de ghidare