

**Vârf de ghidare, Dimensiune / Ø pin: 2/17,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	156750 2/17,5
GTIN	4033591016804
Clasa articolului	16C

Descriere**Execuție:**

Pin de ghidare fix: nitrurat, strunjit fin.

Pin rotativ: călit, rectificat.

Ref. 01/2,4 până la 1/8,4 – **pin de ghidare fix.**

Ref. 1/8,5 – 1/18 – **Pin rotativ cu canal pentru răcire interioară.**

Ref. 2/11,5 – 2/13 – **pin de ghidare fix.**

Ref. 2/14 – 2/32 – **Pin rotativ cu canal pentru răcire interioară.**

Aplicație:

La utilizarea pinului rotativ de ghidare (cu canal pentru răcire interioară) Ref. 1 și Ref. 2 în suportul Cod 156720 Ref 1/20, pentru o evacuare optimă a așchiilor, lichidul de răcire ajunge direct pe tăiș.

Descriere tehnică

Ø pinului	17,5 mm
Lungimea totală	105 mm
Ø cozii	10 mm
Tip produs	Vârf de ghidare