

**Garant****Tarod de mașină HSS-E Forma B, neacoperită, MF: 2X0,25****Date comandă**

Numărul de comandă	132830 2X0,25
GTIN	4045197072900
Clasa articolului	11H

**Descriere****Execuție:  
Cu con de atac.****Descriere tehnică**

Număr caneluri de pretensionare	3
Ø găurii de centrare	1,75 mm
Ø Filet	2 mm
Număr de dinți Z	3
Pas filet	0,25 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	1,4 mm
Lungimea totală L	45 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 374
Adâncimea filetului	6 mm
Tip de filet	MF
Dimensiunea filetului	M2x0,25
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad

Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	15 m/min	P
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		