

Garant**Alezoare manuale reglabile, Ø nominal DC: 6mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 160500 6 |
| GTIN | 4045197250629 |
| Clasa articolului | 110 |

Descriere**Execuție:**

Canale drepte până la 5 mm, de la 6 mm cu **spiră pe stânga** la 7 – 8°. Corpul alezorului este crestat și poate fi ajustat cca. 1/100 din Ø alezorului manual cu ajutorul unui șurub (de ex. 20mmØ = 0,2 mm).

Aplicație:

Pentru mărirea găurilor străpunse cu o supradimensiune redusă. Alezoarele cu canale drepte se utilizează numai pentru găuri străpunse. Se depozitează neînșurubate.

Descriere tehnică

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Lungime activă L ₁ | 59 mm |
| Ø nominal D _c | 6 mm |
| Pătrat coadă □ | 4,5 mm |
| Lungimea totală L | 93 mm |
| Lungimea tăișului L _c | 33 mm |
| Materialul sculei | HSS |
| Standard | DIN 859 |
| Unghiul elicei | 7-8 grad |
| Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă |
| Inel colorat | fără |
| Tip produs | Alezor |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Aluminiu (cu așchii scurte) | recomandat | | |
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 900 N/mm ² | indicat în anumite condiții | | |
| Ulei | recomandat | | |
| Uscat | indicat în anumite condiții | | |