

**Garant****Tarod de mașină HSS-E Forma B, neacoperită, MF: 2,5X0,35****Date comandă**

Numărul de comandă	132830 2,5X0,35
GTIN	4045197072917
Clasa articolului	11H

**Descriere****Execuție:  
Cu con de atac.****Descriere tehnică**

Ø Filet	2,5 mm
Ø găurii de centrare	2,15 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Pas filet	0,35 mm
Număr de dinți Z	3
Ø cozii D <sub>s</sub>	1,8 mm
Lungimea totală L	50 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 374
Adâncimea filetului	7,5 mm
Tip de filet	MF
Dimensiunea filetului	M2,5×0,35
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad

Normă pentru fileț	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu fileț	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	15 m/min	P
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		