



## Pânză bandă pentru metale 41×4115, Dinți per inch: 3/4H



### Date comandă

Numărul de comandă	173870 3/4H
GTIN	2050001710208
Clasa articolului	16F

### Descriere

#### Execuție:

**RÖNTGEN – bi-alfa-cobalt: Pânză bandă bimetalt ultraperformantă**, bandă suport din **oțel pentru arcuri cu un conținut ridicat de crom** și vârfuli de dinți HSS (67 – 69 HRC) din aliaj de colbalt (M42). **Duritate extremă a vârfulilor de dinți, bandă suport flexibilă.**

#### Aplicație:

**Dantură variabilă 0°** – Vibrații foarte reduse, pentru secțiuni transversale mari (pentru țevi și profile, materiale solide de până la maxim 70 mm).

**Dantură variabilă 10°** – **Utilizare universală** pentru secțiuni transversale mari (pentru materiale solide de la 50 mm).

**Dantură normală 0°** – Pentru secțiuni transversale mici până la medii, până la lungimea de pătrundere de 70 mm.

**Dantură normală 10°** – Pentru secțiuni mai mari, începând cu lungimea de pătrundere de 50 mm.

#### Notă:

**Introducerea unei benzi noi:** Consultați manualul de aşchiere GARANT Cod 110010 și pagina informativă.

### Descriere tehnică

Grosime	1,3 mm
Lungime	4115 mm
Lățime	41 mm
Unghi de așchiere	10 grad
Dantură	combi
Materialul sculei	HSS Co 8
Tip produs	Pânză bandă pentru metale