



## Pânză bandă pentru metale 34×4570, Dinți per inch: 3/4H



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 173861 3/4H   |
| GTIN               | 2050001710147 |
| Clasa articolului  | 16F           |

### Descriere

#### Execuție:

**RÖNTGEN – bi-alfa-cobalt: Pânză bandă bimetala ultraperformantă**, bandă suport din **oțel pentru arcuri cu un conținut ridicat de crom** și vârful de dinți HSS (67 – 69 HRC) din aliaj de colbalt (M42). **Duritate extremă a vârfulor de dinți, bandă suport flexibilă.**

#### Aplicație:

**Dantură variabilă 0°** – Vibrații foarte reduse, pentru secțiuni transversale mari (pentru țevi și profile, materiale solide de până la maxim 70 mm).

**Dantură variabilă 10°** – **Utilizare universală** pentru secțiuni transversale mari (pentru materiale solide de la 50 mm).

**Dantură normală 0°** – Pentru secțiuni transversale mici până la medii, până la lungimea de pătrundere de 70 mm.

**Dantură normală 10°** – Pentru secțiuni mai mari, începând cu lungimea de pătrundere de 50 mm.

#### Notă:

**Introducerea unei benzi noi:** Consultați manualul de așchiere GARANT Cod 110010 și pagina informativă.

### Descriere tehnică

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Lățime            | 34 mm                     |
| Lungime           | 4570 mm                   |
| Grosime           | 1,1 mm                    |
| Unghi de așchiere | 10 grad                   |
| Dantură           | combi                     |
| Materialul sculei | HSS Co 8                  |
| Tip produs        | Pânză bandă pentru metale |