



Polizor unghiular pneumatic, Tip: G2511-125



Date comandă

| | |
|--------------------|------------------|
| Numărul de comandă | 079312 G2511-125 |
| GTIN | 7322590042868 |
| Clasa articolului | 03R |

Descriere

Execuție:

Polizoare unghiulare performante, a căror turație de lucru nu scade aproape deloc, chiar și sub sarcină. Starterul de siguranță împiedică pornirea nedorită. Polizoare unghiulare pentru o singură mână, cu formă ergonomică ușoară, carcasă din material compozit, element de racordare cu lungime reglabilă pentru accesarea ușoară a zonelor înguste, blocarea axului și reglare rapidă a elementului de protecție. **Suport M14.**

Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.

Piese de schimb:

Seturi de întreținere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreținere și mentenanță preventivă pentru majoritatea uneltelor acționate cu aer comprimat Atlas Copco.

Descriere tehnică

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Greutate | 1,77 kg |
| Denumirea producătorului | G2511-125 |
| Vibrație maximă conform EN | 6,5 m/s ² |

| | |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Debit maxim de aer necesar | 1020 l/min |
| Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior) | 13 mm |
| Ø maxim al discurilor | 125 mm |
| Putere de ieșire | 900 W |
| Zgomot de lucru | 84 dB(A) |
| Turație maximă | 12000 min ⁻¹ |
| Racord de aer comprimat | 3/8 inch |
| Racord filetat | BSP |
| Tip produs | Polizor unghiular |