

Garant**Alezoare manuale reglabile, Ø nominal DC: 18mm****Date comandă**

Numărul de comandă	160500 18
GTIN	4045197250735
Clasa articolului	110

Descriere**Execuție:**

Canale drepte până la 5 mm, de la 6 mm cu **spiră pe stânga** la 7 – 8°. Corpul alezorii este crestat și poate fi ajustat cca. 1/100 din Ø alezorii manual cu ajutorul unui șurub (de ex. 20mmØ = 0,2 mm).

Aplicație:

Pentru mărirea găurilor străpunse cu o supradimensiune redusă. Alezorele cu canale drepte se utilizează numai pentru găuri străpunse. Se depozitează neînșurubate.

Descriere tehnică

Ø nominal D _c	18 mm
Lungime activă L ₁	112 mm
Pătrat coadă □	14 mm
Lungimea totală L	188 mm
Lungimea tăișului L _c	68 mm
Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 859
Unghiul elicei	7-8 grad
Utilizare la tipul de găurire	La gaură străpunsă
Inel colorat	fără
Tip produs	Alezor

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		