

Garant**Alezoare manuale reglabile, Ø DC: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	160600 12
GTIN	4045197250889
Clasa articolului	110

Descriere**Execuție:**

Interval amplu de reglare. Ajustare fină cu ajutorul calibrelor-inel sau a unui micrometru extern. Cu porțiuni de atac conică; tăișurile sunt detalonate și rotunjite.

Descriere tehnică

Ø nominal D _c	12 mm
Domeniu de reglare Ø	12 - 13,5 mm
Pătrat coadă □	6,2 mm
Lungimea tăișului L _c	41 mm
Lungimea totală L	135 mm
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Standard	Normă de fabricație
Utilizare la tipul de găurire	La gaură străpunsă
Inel colorat	fără
Tip produs	Alezor

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
--	----------------------------	----------------------	----------------

Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții
Ulei	recomandat
Uscat	indicat în anumite condiții