

HOLEX**Alezor pentru găuri de știfturi 1:50, neacoperită, Ø nominal DC: 3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	161200 3
GTIN	4045197088895
Clasa articolului	120

Descriere**Execuție:**

Tăișuri conice (1 mm la 50 mm lungime).

Ref. 1,2 – 2,5 – **Canaledrepte. Forma A.**

Ref. 3 – 25 – **Canale elicoidale. Forma B.**

Aplicație:

Pentru alezarea manuală a știfturilor conice conform ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

Recomandare:

Pentru gaura inițială se utilizează burghiul conic Cod 116310.

Descriere tehnică

Ø nominal D_c	3 mm
Ø D_3 mic	2,9 mm
Ø D_2 mare	4,06 mm
Pătrat coadă □	3,15 mm
Lungimea totală L	80 mm
Lungimea tăișului L_c	58 mm
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 9
Raportul conului	1:50

Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	la gaură străpunsă
Inel colorat	fără
Tip produs	Alezor

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
Ulei	indicat în anumite condiții		
Uscat	indicat în anumite condiții		