

Garant**Alezoare manuale reglabile, Ø DC: 13,5mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 160600 13,5 |
| GTIN | 4045197250896 |
| Clasa articolului | 110 |

Descriere**Execuție:**

Interval amplu de reglare. Ajustare fină cu ajutorul calibrelor-inel sau a unui micrometru extern. Cu porțiuni de atac conică; tăișurile sunt detalonate și rotunjite.

Descriere tehnică

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Ø nominal D _c | 13,5 mm |
| Domeniu de reglare Ø | 13,5 - 15,5 mm |
| Pătrat coadă □ | 7 mm |
| Lungimea tăișului L _c | 50 mm |
| Lungimea totală L | 146 mm |
| Strat de acoperire | neacoperită |
| Materialul sculei | HSS |
| Standard | Normă de fabricație |
| Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă |
| Inel colorat | fără |
| Tip produs | Alezor |

Date utilizator

| | | | |
|--|----------------------------|----------------------|----------------|
| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|--|----------------------------|----------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Aluminiu (cu așchii scurte) | recomandat |
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat |
| Oțel < 900 N/mm ² | indicat în anumite condiții |
| Ulei | recomandat |
| Uscat | indicat în anumite condiții |