

**Alezor pentru găuri de știfturi 1:50, neacoperită, Ø nominal DC: 4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	161200 4
GTIN	4045197088901
Clasa articolului	120

**Descriere****Execuție:**

Tăișuri conice (1 mm la 50 mm lungime).

Ref. 1,2 – 2,5 – **Canaledrepte. Forma A.**

Ref. 3 – 25 – **Canale elicoidale. Forma B.**

**Aplicație:**

Pentru alezarea manuală a știfturilor conice conform ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

**Recomandare:**

Pentru gaura inițială se utilizează burghiul conic Cod 116310.

**Descriere tehnică**

Ø D <sub>2</sub> mare	5,26 mm
Ø nominal D <sub>c</sub>	4 mm
Ø D <sub>3</sub> mic	3,9 mm
Pătrat coadă □	4 mm
Lungimea totală L	93 mm
Lungimea tăișului L <sub>c</sub>	68 mm
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 9
Raportul conului	1:50

Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	la gaură străpunsă
Inel colorat	fără
Tip produs	Alezor

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat		
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții		
Ulei	indicat în anumite condiții		
Uscat	indicat în anumite condiții		