

Garant**Tarod de mașină, nitrurat, MF: 14X1,5****Date comandă**

Numărul de comandă	132880 14X1,5
GTIN	4045197074195
Clasa articolului	11H

Descriere**Avantaj:**

La prelucrarea uscată a fontei cenușii – se poate renunța la lichidul de răcire. Deosebit de rezistent la uzură datorită suprafețelor nitrurate.

Notă:

cu 4 tășuri.

Descriere tehnică

Pas filet	1,5 mm
Număr de dinți Z	4
Număr caneluri de pretensionare	4
Ø Filet	14 mm
Ø găurii de centrare	12,5 mm
Ø cozii D _s	11 mm
Lungimea totală L	100 mm
Pătrat coadă □	9 mm
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 374
Adâncimea filetului	42 mm
Tip de filet	MF

Dimensiunea filetelui	M14×1,5
Strat de acoperire	nitrat
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 3×D la gaură înfundată
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	alb
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Fontă	recomandat	13 m/min	K
GGG	indicat în anumite condiții	9 m/min	K
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		