



Polizor unghiular pneumatic mic, Tip: 52294



Date comandă

Numărul de comandă	079325 52294
GTIN	616026522947
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

Polizor unghiular mic cu motor pneumatic puternic, turație maximă 20000 1/min. **Ø bușei elastice 6 mm**. Utilizat ca freză unghiulară sau cu disc abraziv Cod 554090. Cap unghiular 7°, fără angrenaj.

Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.

Notă:

Sistemul 3M Roloc® de șlefuire Ø 55 / 75 mm este prezentat începând cu Cod 554005.

Descriere tehnică

Ø maxim al discurilor	75 mm
Debit maxim de aer necesar	1050 l/min
Turație maximă	20000 min ⁻¹
Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	10 mm
Zgomot de lucru	79 dB(A)

Vibrație maximă conform EN	1,3 m/s ²
Greutate	1 kg
Putere de ieșire	522 W
Ø minim al discurilor	50 mm
Denumirea producătorului	52294
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	NPT
Tip produs	Polizor unghiular

Accesorii

Disc de șlefuire984F Granulație 60	554006 60
Combidisc® Disc de rectificat(SiC) Granulație 120	554024 120
Disc de șlefuire984F Granulație 36	554006 36
Disc de șlefuire237AA Granulație 280	554008 280
Disc de șlefuit(ZA) Granulație 120	554018 120
Disc de șlefuire237AA Granulație 180	554008 180
Combidisc® Disc de rectificatDiamant Granulație 220	554033 220
Disc de șlefuire(CER) Granulație 80	554012 80
Disc de șlefuire984F Granulație 36	554005 36
Disc de șlefuit(ZA) Granulație 120	554019 120
Combidisc® Disc de rectificat(SiC) Granulație 120	554023 120
Disc de șlefuire984F Granulație 80	554005 80
Disc de șlefuit(ZA) Granulație 50	554018 50
Disc de șlefuit787C Granulație 36	554016 36
Disc de șlefuire984F Granulație 80	554006 80
Disc de șlefuire237AA Granulație 280	554009 280
Disc de șlefuit787C Granulație 80	554014 80
Disc de șlefuit787C Granulație 60	554016 60

Combidisc® Disc de rectificat(SiC) Granulație 80	554023 80
Disc de șlefuire237AA Granulație 400	554009 400
Disc de șlefuire237AA Granulație 600	554008 600
Disc de șlefuit(ZA) Granulație 60	554018 60
Disc de șlefuire(CER) Granulație 60	554013 60
Disc de șlefuit(ZA) Granulație 36	554018 36
Disc de șlefuit(ZA) Granulație 80	554018 80
Combidisc® Disc de rectificat(SiC) Granulație 60	554024 60
Disc de șlefuit(ZA) Granulație 60	554019 60
Disc de șlefuit(ZA) Granulație 80	554019 80
Disc de șlefuit787C Granulație 120	554016 120
Combidisc® Disc de rectificat(SiC) Granulație 60	554023 60
Disc de șlefuire237AA Granulație 600	554009 600
Disc de șlefuire(CER) Granulație 36	554013 36
Combidisc® Disc de rectificatDiamant Granulație 60	554033 60
Combidisc® Disc de rectificat(SiC) Granulație 36	554023 36
Disc de șlefuit(ZA) Granulație 36	554019 36
Disc de șlefuire237AA Granulație 120	554009 120
Combidisc® Disc de rectificat(SiC) Granulație 80	554024 80
Disc de șlefuit787C Granulație 80	554016 80
Disc de șlefuire984F Granulație 60	554005 60
Disc de șlefuit787C Granulație 36	554014 36
Disc de șlefuire(CER) Granulație 120	554013 120
Disc de șlefuire237AA Granulație 120	554008 120
Combidisc® Disc de rectificatDiamant Granulație 120	554033 120
Combidisc® Disc de rectificat(SiC) Granulație 36	554024 36
Disc de șlefuire(CER) Granulație 60	554012 60
Disc de șlefuit787C Granulație 60	554014 60
Disc de șlefuire(CER) Granulație 80	554013 80

Disc de șlefuire(CER) Granulație 36	554012 36
Disc de șlefuire237AA Granulație 180	554009 180
Disc de șlefuire237AA Granulație 400	554008 400
Disc de șlefuire(CER) Granulație 120	554012 120
Disc de șlefuit(ZA) Granulație 50	554019 50
Disc de șlefuit787C Granulație 120	554014 120