

**Alezor conic 1:10, Ø mai mic × mai mare: 5X15mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 161000 5X15   |
| GTIN               | 4045197088819 |
| Clasa articolului  | 120           |

**Descriere****Execuție:**

Alezoare manuale cu canale drepte cu tăișuri conice (1 mm pe lungimea de 10 mm).

**Aplicație:**

Pentru alezarea găurilor conice sau în trepte neîntrerupte prelucrate anterior. Nerecomandat pentru găuri cilindrice.

**Descriere tehnică**

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Ø D <sub>2</sub> mare            | 15 mm               |
| Ø D <sub>3</sub> mic             | 5 mm                |
| Pătrat coadă □                   | 10 mm               |
| Lungimea totală L                | 140 mm              |
| Lungimea tăișului L <sub>c</sub> | 100 mm              |
| Strat de acoperire               | neacoperită         |
| Materialul sculei                | HSS                 |
| Standard                         | Normă de fabricație |
| Raportul conului                 | 1:10                |
| Răcire interioară                | nu                  |
| Utilizare la tipul de găurire    | La gaură străpunsă  |
| Inel colorat                     | fără                |
| Tip produs                       | Alezor              |

**Date utilizator**

|                              | <b>Se recomandă pentru</b>  | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Cod ISO</b> |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Aluminiu (cu așchii scurte)  | recomandat                  |                      |                |
| Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  |                      |                |
| Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  |                      |                |
| Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup> | indicat în anumite condiții |                      |                |
| Ulei                         | recomandat                  |                      |                |
| Uscat                        | indicat în anumite condiții |                      |                |