

**Garant****RDHX 1003 MOTN, CBN925, Tip: HART**

### Date comandă

Numărul de comandă	212248 HART
GTIN	4062406358624
Clasa articolului	21A

### Descriere

**Execuție:**

**Toate plăcuțele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât și de 7° pozitiv.**

Cu strat de acoperire care permite identificarea vizuală a uzurii.

**Notă:**

Montare cu valoarea de strângere 3,0 Nm.

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 2,5$  mm.

Avans  $f_z$  per dinte: 0,16 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă: RDHX 1003 MOTN

Tip: DUR

### Descriere tehnică

Tip	DUR
Cod ISO Plăcuță amovibilă	RDHX 1003 MOTN
Materialul sculei	CBN
Categorie	CBN925

Avans $f_z$ per dinte	0,16 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	1
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Oțel < 55 HRC	recomandat	350 m/min	H
Oțel < 60 HRC	recomandat	300 m/min	H
Oțel < 67 HRC	recomandat	300 m/min	H
GG(G)	recomandat	500 m/min	K
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		