

Garant**Tarod de mașină, nitrurat, MF: 5X0,5****Date comandă**

Numărul de comandă	132880 5X0,5
GTIN	4045197074126
Clasa articolului	11H

Descriere**Avantaj:**

La prelucrarea uscată a fontei cenușii – se poate renunța la lichidul de răcire. Deosebit de rezistent la uzură datorită suprafețelor nitrurate.

Notă:

cu 4 tășuri.

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	4
Ø găurii de centrare	4,5 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Pas filet	0,5 mm
Ø Filet	5 mm
Ø cozii D _s	3,5 mm
Lungimea totală L	70 mm
Pătrat coadă □	2,7 mm
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 374
Adâncimea filetului	15 mm
Tip de filet	MF

Dimensiunea filetelui	M5×0,5
Strat de acoperire	nitrat
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 3×D la gaură înfundată
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	alb
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Fontă	recomandat	13 m/min	K
GGG	indicat în anumite condiții	9 m/min	K
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		