

Garant**Tarod de mașină HSS-E, vaporizat, MF: 16X1,5****Date comandă**

Numărul de comandă	132870 16X1,5
GTIN	4045197074065
Clasa articolului	11H

Descriere**Execuție:****Con de atac durificat.**Porțiuni de ghidare **cu canale de ungere.****Descriere tehnică**

Pas filet	1,5 mm
Ø Filet	16 mm
Ø găurii de centrare	14,5 mm
Număr de dinți Z	3
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø cozii D _s	12 mm
Lungimea totală L	100 mm
Pătrat coadă □	9 mm
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 374
Adâncimea filetului	48 mm
Tip de filet	MF
Dimensiunea filetului	M16×1,5

Strat de acoperire	vaporizat
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	albastru
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	6 m/min	M
CuZn	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		