



Polizoare pneumatice drepte, Tip: 48325



Date comandă

Numărul de comandă	079443 48325
GTIN	616026483255
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

Dynabrade – Polizor pneumatic drept. Mașină de șlefuit multifuncțională dreaptă, silențioasă, construcție robustă și ergonomică, cu mâner moale. **Polizor drept fără angrenaj, compact, 300 Watt**, cu o turație maximă de **25000 1/min**. Monitorizarea turației pentru o turație constantă sub sarcină. Filtrul din amonte prelungeste durata de utilizare a sculei.

Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.

Descriere tehnică

Greutate	0,41 kg
Turație maximă	25000 min ⁻¹
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²
Lungime	202 mm
Debit maxim de aer necesar	648 l/min
Zgomot de lucru	79 dB(A)
Ø bucsă elastică	6 mm
Putere de ieșire	298 W

Denumirea producătorului	48325
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	NPT
Tip produs	Polizor drept

Accesorii

Bucșă elastică Tip 01497	079449 01497
--------------------------	--------------