

**Polizor pneumatic drept G2424, Ø buçe elastice 6 mm lung, Tip: S200****Date comandă**

Numărul de comandă	079448 S200
GTIN	7322590013622
Clasa articolului	03R

Descriere**Execuție:**

Polizor drept performant și robust cu funcționare silențioasă. Întrerupătorul de siguranță împiedică pornirea involuntară. Turații maxime optimizate în funcție de utilizare, între **8500 și 25000 1/min.**

Cu arbore lung, îngust, ideal pentru găuriri, lungime 317 mm.

Ø buçe elastice 6mm.

Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.

Piese de schimb:

Seturi de întreținere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreținere și mentenanță preventivă pentru majoritatea uneltelor acționate cu aer comprimat Atlas Copco.

Descriere tehnică

Turație maximă	20000 min ⁻¹
Greutate	0,96 kg
Zgomot de lucru	81 dB(A)
Putere de ieșire	850 W
Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	13 mm

Fișă de date

Debit maxim de aer necesar	540 l/min
Denumirea producătorului	G2424 S200
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²
Racord de aer comprimat	3/8 inch
Racord filetat	BSP
Tip produs	Polizor drept

Accesorii

Bucșă elastică pentru polizor drept Ø bucșă elastică 6 mm	079459 6
---	----------