

Garant**Menghină cu fixare centrată, unitate de bază Xtronic, Tip: 50SP****Date comandă**

Numărul de comandă	363000 50SP
GTIN	4062406355548
Clasa articolului	310

Descriere**Execuție:**

- **Accesibilitate foarte bună și perfect simetric.**
- **Complet călit și rectificat pe partea inferioară.**
- **Menghină pentru piese brute și piese finite cu suprasolicitare minimă a bacurilor / componentelor.**
- **Inclusiv alezaje pentru sistemul de poziționare LANG, adaptabile pentru GARANT ZeroClamp și Erowa ITS148 (măr. 50 și 80) prin plăcuța intermediară.**
- **Înlocuirea bacurilor, fără scule. Prin întoarcerea bacurilor, este posibilă o modificare a domeniului de strângere.**
- **Interfață de automatizare.**
- **Sistem genial de schimbare rapidă a bacurilor, fără scule.**
- **Forță de strângere până la 25 kN, la un moment de rotație de 90 Nm.**
- **Utilizare rapidă și intuitivă.**
- **Precizie de re poziționare <0,01 mm.**
- **Scalare pentru poziționarea prealabilă a modulelor de strângere.**
- **Piulița șurubului cu sau fără funcție de pendul.**
- **Margine de strângere pentru bride de fixare.**
- **Setare centru cu cheie cu pini.**

Aplicație:

Perfect pentru prelucrarea în 5 axe. Prindere centrată.

Adaptat pentru:

Bacuri detașabile Cod 363010 – 363045.

Livrare:

Șină de bază, ax, piulițe ax, **carcasă ax Cod 363083.**

Accesorii opționale:

Șurubelniță 6-gonală nr. 627424 măr. 5, cheie frontală nr. 628600, mărimea 2, cheie dinamometrică nr. 656050, inserție de cheie tubulară nr. 642229, gheare prindere nr. 363081 80 și 361165 CS1, șuruburi de prindere GARANT nr. 363190, plăci adaptoare nr. 363079, 363080, 363085. Suport de înălțime Cod 363090 (în combinație cu Cod 363079). Stația de asamblare nr. 358595 52/96.

Notă:

Bacurile detașabile compatibile Cod 363010 – 363045 nu sunt incluse în setul de livrare. Situația de strângere S2 apare la răsucirea bacului. Remediați golurile de prindere la tipurile XS și XSP cu ajutorul bacurilor detașabile decalate.

Descriere tehnică

L	125 mm
Gamă de prindere S2	49 - 94 mm
B	50 mm
B	80 mm
Gamă de prindere S1	0 - 51 mm
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit	Xtric 50
Dimensiuni deschidere chei	7 mm
Dimensiuni deschidere chei	3 mm
Canal longitudinal	20 mm
Unghi de pendulare	±3 grad
Momentul maxim	40 Nm
Înălțime H	30 mm
Forță de strângere până la maxim	16 kN
Greutate	1,8 kg
Serie	Xtric
Dimensiune fixă partea inferioară	52 mm
Tip produs	Menghină de mașină