



## Polizoare pneumatice drepte, Tip: 52669



### Date comandă

Numărul de comandă	079443 52669
GTIN	616026526693
Clasa articolului	03R

### Descriere

#### Execuție:

**Dynabrade – Polizor pneumatic drept.** Mașină de șlefuit multifuncțională dreaptă, silențioasă, construcție robustă și ergonomică, cu mâner moale. **Polizor drept, fără angrenaj, performant,** 750 Watt, cu o turație maximă de **20000 1/min.** **Sistem patentat de monitorizare a turației,** pentru o turație constantă chiar sub sarcină.

#### Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.

### Descriere tehnică

Ø bucsă elastică	6 mm
Lungime	221 mm
Denumirea producătorului	52669
Turație maximă	20000 min <sup>-1</sup>
Debit maxim de aer necesar	1254 l/min
Putere de ieșire	744 W
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Zgomot de lucru	79 dB(A)

Greutate	1 kg
Racord de aer comprimat	3/8 inch
Racord filetat	NPT
Tip produs	Polizor drept

---

## Accesorii

Bucșă elastică Tip 50016	079449 50016
--------------------------	--------------