

Garant**Menghină în 5 axe Xpent, Tip: 2****Date comandă**

Numărul de comandă	361100 2
GTIN	4045197809216
Clasa articolului	310

Descriere**Execuție:**

- **Accesibilitate foarte bună și perfect simetric.**
- **Sistem de prindere flexibil, modular.**
- **Toate suprafețele funcționale sunt călite și rectificat.**
- **Forță de strângere până la 40 kN, la un moment de rotație de 90 Nm.**
- **Ambele module de prindere pot fi poziționate individual pe șina de bază.**
- **Interval de strângere sau reglare variabil.**
- **Acuratețe la repetare <0,01 mm.**
- **Inclusiv găuri 18M16 pentru sistem de strângere în punctul zero, măsură fixă 200 mm.**

Aplicație:

Perfect pentru prelucrarea reală în 5 axe.

În combinație cu diverse bacuri este posibilă strângerea convențională, pe suprafață netedă, dar și strângerea pieselor brute.

Livrare:

Șină de bază, arbore, prelungitor de arbore, manivelă / șurubelniță hexagonală (la tipul 1S), modul de strângere fix, modul de strângere mobil.

Accesorii opționale:

Module de strângere nr. 361105 – 361110, falcă centrală nr. 361111, șine de bază nr. 361115, arbore nr. 361119, prelungitoare de arbore nr. 361120, gheare de strângere nr. 361165, cheie dinamometrică nr. 656050 măr. 120, bit pentru șurubelniță nr. 643329, opritor pentru piesele de prelucrat nr. 360094, fălci superioare nr. 361123 – 361138.

Notă:

Bacurile moi adecvate cod 361123 – 361137 și bacurile de protecție adecvate cod 361140 – 361151 nu sunt incluse în setul de livrare. Pentru situația de prindere S4 este necesar

un prelungitor suplimentar de arbore Cod 361120. Pentru lubrifierea perfectă a sculei, vă recomandăm vaselina multifuncțională Cod 083592 PLUS.

Descriere tehnică

Gamă de prindere S4	286 - 386 mm
Înălțime h	45 mm
Greutate	41 kg
C ₁	147,5 mm
Gamă de prindere S2	104 - 208 mm
Înălțime corp de bază c	195,5 mm
Gamă de prindere S3	186 - 290 mm
Lungime L	454 mm
Lățime B	125 mm
Forță de strângere până la maxim	40 kN
Momentul maxim	90 Nm
Lățime canal n H7	20 mm
Gamă de prindere S1	6 - 108 mm
Dimensiuni deschidere chei	5 mm
Dimensiuni deschidere chei	10 mm
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit	Xpent1-2
Serie	Xpent
Prelungitor mare de arbore	100
Execuție	Sistem de strângere în punctul zero
Tip produs	Menghină de mașină

Accesorii

Bac moale detașabil Pentru tip 80	361130 80
Bac de protecție prindere 3/5 Pentru tip 80	361142 80

Fișă de date

Bac de protecție moale 12/20 Pentru tip 80	361146 80
Element de prindere Tip 5	361160 5
Bac de protecție combi prindere/neted 3/3 Pentru tip 80	361145 80
Șină de bază Tip 650	361115 650
Șină de bază Tip 450	361115 450
Bac de protecție combi prindere/neted 3/3 Pentru tip 125	361145 125
Bac de protecție moale 12/20 Pentru tip 100	361146 100
Bac de protecție neted 3/5 Pentru tip 100	361143 100
Bac detașabiloscilant Pentru tip 125	361127 125
Bac de protecție neted pentru bacuri prismatice Pentru tip 80	361149 80
Bac de protecție neted 3/5 Pentru tip 80	361143 80
Bac de protecție combi prindere/neted 3/3 Pentru tip 100	361145 100
Bac detașabil pentru bacuri de protecție Pentru tip 125	361131 125
Bac de protecție moale 20/20 Pentru tip 100	361147 100
Bac de protecție prindere 3/3 Pentru tip 125	361140 125
Bac de protecție prismatic Pentru tip 100	361148 100
Element de prindere Tip 4	361160 4
Șină de bază Tip 1050	361115 1050
Bac detașabil Gripposcilant Pentru tip 125	361129 125
Bac detașabil standard Pentru tip 80C	361125 80C
Șină de bază Tip 850	361115 850
Element de prindere Tip 3	361160 3
Prelungitor arbore Tip 100 mm	361120 100
Bac detașabil Gripp, o singură componentă Pentru tip 125	361123 125
Prelungitor arbore Tip 400 mm	361120 400
Portbac Pentru tip 125	361132 125
Bac de protecție prindere 5/5 Pentru tip 100	361141 100
Bac de protecție neted 3/5acoperit Pentru tip 125	361144 125
Modul de strângere mobil Pentru tip 1	361110 1

Fișă de date

Element de prindere Tip 1	361160 1
Bac de protecție neted 3/5 Pentru tip 125	361143 125
Element de prindere Tip 2	361160 2
Manivelă Tip 10	361167 10
Bac de protecție prismatic Pentru tip 125	361148 125
Bac detașabil Gripprigid Pentru tip 125	361128 125
Bac de protecție neted 3/5acoperit Pentru tip 100	361144 100
Bac de protecție moale 20/20 Pentru tip 80	361147 80
Bac de protecție prindere 5/5 Pentru tip 80	361141 80
Bac detașabil standard Pentru tip 100C	361125 100C
Modul de strângere mobil Pentru tip 2	361110 2
Bac de protecție moale 20/20 Pentru tip 125	361147 125
Șină de bază Tip 550	361115 550
Bac de protecție neted pentru bacuri prismatice Pentru tip 125	361149 125
Placă adaptoare Pentru tip 550	361170 550
Bac de protecție prindere 5/5 Pentru tip 125	361141 125
Bac de protecție prindere 3/3 Pentru tip 100	361140 100
Bac de protecție neted pentru bacuri prismatice Pentru tip 100	361149 100
Bac de protecție prindere 3/5 Pentru tip 100	361142 100
Prelungitor arbore Tip 200 mm	361120 200
Bac de protecție prismatic Pentru tip 80	361148 80
Bac de protecție neted 3/5acoperit Pentru tip 80	361144 80
Placă adaptoare Pentru tip 450	361170 450
Bac detașabil pentru module de prindere răsuciterigid Pentru tip 125	361126 125
Bac moale detașabil Pentru tip 125	361130 125
Gheară de strângere Tip CS1	361165 CS1
Element de prindere Tip 6	361160 6

Fișă de date

Bac de protecție prindere 3/5 Pentru tip 125	361142 125
Bac detașabil standard Pentru tip 125	361125 125
Modul de strângere fix Pentru tip 2	361105 2
Bac de protecție prindere 3/3 Pentru tip 80	361140 80
Bac de protecție moale 12/20 Pentru tip 125	361146 125
Modul de strângere fix Pentru tip 1	361105 1