

Garant**Bac detașabil oscilant, Pentru tip: 125****Date comandă**

Numărul de comandă	361127 125
GTIN	4045197809384
Clasa articolului	310

Descriere**Execuție:**

Cu strat de acoperire, călite și rectificate.

Aplicație:

Pentru prinderea bacurilor de protecție Cod 361140 – 361149.

Adaptat pentru:

Set de dispozitive de fixare pe 5 axe Cod 361100 și module de strângere Cod 361105 – 361110.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de prindere.

Notă:

Recomandare de montaj pe **modul de strângere fix**.

Bac pereche recomandat Cod 361125.

Descriere tehnică

Lungimea bacului l	68,5 mm
Înălțimea bacului h	45 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Xpent1-2
Înălțime h_1	25 mm
Lățimea bacurilor b	125 mm
Lungime l_1	12 mm

Unghi de pendulare	15 grad
Tip produs	Bacuri de menghină