



Sistem măsurare alezaje ULTIMA, Domeniu de măsurare: 6-10mm



Date comandă

Numărul de comandă	428675 6-10
GTIN	2050002079984
Clasa articolului	46B

Descriere

Execuție:

Sistem de măsurare de înaltă precizie pentru \varnothing intern. Set constând din micrometru de interior, diverse capete de măsurare, inele de calibrare și unitate de afișare D62S.

- **Forță de măsurare constantă pentru o repetabilitate excelentă.**
- **Autocentrarea capetelor micrometrice în alezaj.**
- **Sistem FASTFIT, pentru înlocuirea rapidă a capetelor de măsurare.**
- **Suport multitester: Dacă dispuneți deja de palpatoare de măsurare și afișaj digital (chiar și mărci străine), în cele mai multe cazuri, acestea pot fi folosite cu sistemul ULTIMA.**
- **Instrumentul de măsurare este compatibil cu afișajele D62S, D80S, D100S, D200S.**
- **Vârfuri de măsurare ceramice de la 12 mm.**
- **Măsurarea de găuri înfundate de la 12 mm, în versiune standard.**
- **Pentru măsurarea diverselor piese la aceeași stație de măsurare, este posibilă conectarea mai multor palpatoare de măsurare la o singură unitate de afișare.**

Livrare:

Mâner cu palpator de măsurare integrat, capete de măsurare, inele de calibrare, alimentator, instrucțiuni de utilizare, husă și certificate de calibrare (UKAS).

Notă:

Domeniul de măsurare a capetelor individuale de măsurare, la alegere de la 2 la 310 mm (0,080 inch – 12,000 inch). Tipuri de capete de măsurare speciale – de exemplu, pentru măsurarea filetelor, a canalelor, a angrenajelor, a găurilor adânci etc., –, disponibile la cerere.

Descriere tehnică

Număr de capete micrometrice	2
Domeniu de măsurare	6 - 10 mm
Citire	0,00001 inch
Număr de inele de calibrare	1
Citire	0,0001 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte