

Garant
Tarod de mașină, neacoperită, UNC: 6-32

Date comandă

Numărul de comandă	133350 6-32
GTIN	4045197074614
Clasa articolului	11H

Descriere
Execuție:
Cu con de atac.
Aplicație:
Pentru filet cu pas grosier conform standardului UNC ASME – B1.1.
Descriere tehnică

Ø Filet	3,51 mm
Ø găurii de centrare	2,85 mm
Pasi/inch	32
Număr de dinți Z	3
Pas filet	0,794 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Standard	DIN 371
Materialul sculei	HSS E
Ø cozii D _s	4 mm
Lungimea totală L	56 mm
Pătrat coadă □	3 mm
Adâncimea filetului	10,53 mm
Tip de filet	UNC

Dimensiunea filetelui	6-32 UNC
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Clasa de toleranță	2B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		