

Garant**Tarod de mașină, neacoperită, G: G1/8****Date comandă**

Numărul de comandă	133300 G1/8
GTIN	4045197074508
Clasa articolului	11H

Descriere**Execuție:****Cu con de atac.****Aplicație:****Pentru filete cilindrice de țevă Whitworth DIN-ISO 228/1 (a nu se utiliza pentru conexiuni filetate de etanșare).****Descriere tehnică**

Ø Filet	9,73 mm
Număr de dinți Z	3
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø găurii de centrare	8,8 mm
Pasi/inch	28
Pas filet	0,907 mm
Materialul sculei	HSS E
Ø cozii D _s	7 mm
Lungimea totală L	90 mm
Pătrat coadă □	5,5 mm
Adâncimea filetului	29,19 mm
Dimensiunea filetului	G1/8
Strat de acoperire	neacoperită

Tip de filet	G
Unghi al flancurilor	55 grad
Standard	DIN 5156
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		