



Șurubelniță cu percuție pneumatică, Tip: 0611



Date comandă

Numărul de comandă	079204 0611
GTIN	015451722432
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

Șurubelniță cu percuție pentru utilizările cele mai dificile și pentru momente maxime. **Mecanism de percuție extrem de robust cu 2 gheare** (Twin Lobe) pentru durabilitate maximă la utilizări dificile. Faza de înșurubare începe lent și crește în viteză la fiecare percuție. **Utilizabil pentru toate șuruburile**. Construcție simplă din 3 piese, **cheltuieli de întreținere minime**.

Descriere tehnică

Debit maxim de aer necesar	1920 l/min
Vibrație maximă conform EN	18 m/s ²
Dimensiunile portsculei	1 inch
Zgomot de lucru	99 dB(A)
Lungime	360 mm
Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	13 mm
Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M36
Profil de antrenare portsculă	Pătrat
Denumirea producătorului	0611
Turație maximă	3500 min ⁻¹

Greutate	10,4 kg
Intervalul momentului de torsiune	1220 - 2440 Nm
Racord de aer comprimat	1/2 inch
Racord filetat	NPT
Tip produs	Șurubelniță