



Tarod de mașină, TiN, UNC: 3/8-16



Date comandă

Numărul de comandă	133355 3/8-16
GTIN	4045197532640
Clasa articolului	11H

Descriere

Execuție:

Cu con de atac și strat special de acoperire TiN pentru oțeluri inoxidabile și rezistente la acid. Se poate utiliza cu **emulsie** (concentrație minimă 8 %).

Aplicație:

Pentru filet cu pas grosier conform standardului UNC ASME – B1.1.

Tip de filet: UNC

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 371

Pasi/inch: 16

Ø Filet: 9,53 mm

Lungime totală L_{tot} : 100 mm

Ø cozii: 10 mm

Pătrat coadă: 8 mm

Ø găurii de centrare: 8 mm

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	3
Ø Filet	9,53 mm
Pas filet	1,587 mm
Unghi de tăiere	50 grad
Număr caneluri de pretensionare	3
Pasi/inch	16
Ø găurii de centrare	8 mm

Standard	DIN 371
Materialul sculei	HSS E
Ø cozii	10 mm
Lungime totală L _{tot}	100 mm
Pătrat coadă	8 mm
Adâncimea filetului	28,59 mm
Tip de filet	UNC
Dimensiunea filetului	3/8-16
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Clasa de toleranță	2B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	albastru