

Garant**Palpatore 3D radio digital cu element de palpore (\varnothing 4 mm) XTOUCH, \varnothing bilei: 4mm**

Date comandă

Numărul de comandă	359450 4
GTIN	4062406370602
Clasa articolului	310

Descriere

Execuție:

- **Posibilitate de transmitere a valorilor măsurate, în combinație cu GARANT Xconnect Cod 359455 1.**
- **Compatibil doar cu comenzile Siemens și Hedenhain. Mașina necesită un port USB funcțional la pupitrul de comandă.**
- **Exactitate și linearitate ridicată. Pentru determinarea complet automată a punctelor zero ale pieselor, măsurarea lungimilor, a centrelor de găurire, a muchiiilor de referință și a direcției axei.**
- **Ajustare simplă și confortabilă a concentricității.**
- **Domeniu mare de lucru pe toate direcțiile (x, y, z = 7 mm).**
- **Carcasă compactă din metal.**
- **Etanș la praf și apă = IP 67.**
- **Punct prestabilit de rupere.**
- **Navigare simplă prin meniu.**
- **Punere rapidă în funcțiune, fără o conversie de hardware și fără intervenția tehnicianului de service.**
- **Nu trebuie efectuată nicio intervenție în sistemul de operare al mașinii-unelte!**
- **Minimizarea numărului de rebuturi.**

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Aplicație:

Transmiterea automată a valorilor măsurate către sistemul de control al mașinii prin GARANT Xconnect nr. 359455 1.

Pentru determinarea complet automată a punctelor zero ale pieselor, măsurarea lungimilor, a centrelor de găurire, a muchiiilor de referință și a direcției axei. Este posibilă și operarea manuală, fără transmisie radio (fără XCONNECT).

Livrare:

Inclusiv baterie CR2 și element de palpate Cod 359505 Ref. 4.

Accesorii opționale:

Stick de transfer XCONNECT Cod 359455 1.

Notă:

Cap palpator recomandat pentru Cod 359505 4. Produsul se instalează pe o mașină și poate fi folosit pe o alta doar printr-o nouă solicitare de ciclu.

Descriere tehnică

Tip de baterii	Celulă buton
Deplasare axială pe fiecare dintre axele x, y, z	7 mm
Ø cozii	16 mm
Lățime carcasă	67 mm
Precizie de măsurare	< 0,01 mm
Lungimea totală (carcasă și element de palpate)	134 mm
Element de palpate de schimb	359505 4
Citire	0,005 mm
Adâncime carcasă	39 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Clasă de protecție IP	IP 67
Domeniu de ajustare	± 0,4 mm
Număr de baterii incluse	1
Tijă palpatoare cu lungime liberă	40 mm
Lungime carcasă	82 mm
Greutate	0,52 kg

Serie	XTOUCH
Tip produs	Palpator

Accesorii

Tijă palpator pentru palpator 3D Ø bilei de palpate D 4 mm	359505 4
--	----------