


LOMU...08ER-GM, PR1225, Dimensiune plăcuță amovibilă: 15

Date comandă

Numărul de comandă	225223 15
GTIN	2050001942036
Clasa articolului	25A

Descriere
Execuție:

Plăcuțe amovibile cu strat de acoperire MEGACOAT cu 4 tășuri – model dublu. Datorită unghiului de aşchiere axial mare de maxim 10°, forța de aşchiere este redusă considerabil.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e=0,3 \times D$.

Avans f_z per dinte: 0,06 - 0,25 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă: LOMU...08ER-GM

Tip: ST1400

Rază la colț: 0,8 mm

Descriere tehnică

Tip	ST1400
Cod ISO Plăcuță amovibilă	LOMU...08ER-GM
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	PR1225
Materialul sculei	Carbura

Avans f_z per dinte	0,06 - 0,25 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	110 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	110 m/min	M
Umiditate maximă	recomandat în anumite condiții		
Umiditate minimă	recomandat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		