


LOMU...08ER-GH, PR1225, Dimensiune plăcuță amovibilă: 10

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 225230 10 |
| GTIN | 2050001942043 |
| Clasa articolului | 25A |

Descriere
Execuție:

Plăcuțe amovibile cu strat de acoperire MEGACOAT cu 4 tășuri – model dublu. Datorită unghiului de aşchiere axial mare de maxim 10°, forța de aşchiere este redusă considerabil.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e=0,3 \times D$.

Avans f_z per dinte: 0,06 - 0,3 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă: LOMU...04ER-GM

Tip: ST1400

Rază la colț: 0,8 mm

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------|----------------|
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | LOMU...04ER-GM |
| Tip | ST1400 |
| Rază la colț | 0,8 mm |
| Categorie | PR1225 |
| Materialul sculei | Carbura |

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Avans f_z per dinte | 0,06 - 0,3 mm |
| Numărul de schimbări / tășuri | 4 |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru frezare |