


LOMU...08ER-SM, PR1225, Dimensiune plăcuță amovibilă: 10

Date comandă

Numărul de comandă	225232 10
GTIN	
Clasa articolului	25A

Descriere
Execuție:

Plăcuțe amovibile cu strat de acoperire MEGACOAT cu 4 tășuri – model dublu. Datorită unghiului de așchiere axial mare de maxim 10°, forța de așchiere este redusă considerabil.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e=0,3 \times D$.

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	LOMU...08ER-SM
Tip	INOX
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	PR1225
Materialul sculei	Carbura
Avans f_z per dinte	0,06 - 0,15 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	110 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	110 m/min	M
Umiditate maximă	recomandat în anumite condiții		
Umiditate minimă	recomandat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		