



Șurubelniță cu percuție pneumatică, Tip: 6120



Date comandă

Numărul de comandă	079204 6120
GTIN	015451729462
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

Șurubelniță cu percuție pentru utilizările cele mai dificile și pentru momente maxime. **Mecanism de percuție extrem de robust cu 2 gheare** (Twin Lobe) pentru durabilitate maximă la utilizări dificile. Faza de înșurubare începe lent și crește în viteză la fiecare percuție. **Utilizabil pentru toate șuruburile**. Construcție simplă din 3 piese, **cheltuieli de întreținere minime**.

Descriere tehnică

Intervalul momentului de torsiune	815 - 2710 Nm
Lungime	420 mm
Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M36
Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	13 mm
Turație maximă	3500 min ⁻¹
Dimensiunile portsculei	1.1/2 inch
Greutate	15,7 kg
Denumirea producătorului	6120
Debit maxim de aer necesar	1698 l/min
Zgomot de lucru	97 dB(A)

Vibrație maximă conform EN	21,8 m/s ²
Profil de antrenare portsculă	Pătrat
Racord de aer comprimat	1/2 inch
Racord filetat	NPT
Tip produs	Șurubelniță