

Garant**Cuțit de strunjit tip eco, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260296 20/11
GTIN	4045197810014
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

GARANT Cuțit de strunjire tip eco cu canale interioare de răcire orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și o siguranță sporită a procesului. Cu răcirea suprafețelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT eco-System Cod 319001 – 319886 sau la o lungime a cozii de < 125 mm și Cod 317900.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: SDJCR/L 2020K11

Plăcuță amovibilă compatibilă: DC.. 11T3..

Lățimea funcțională L₄: 25 mm

Lungime cap L₁: 32 mm

Lungimea totală L: 125 mm

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile: 269023 3

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	SDJCR/L 2020K11
Lungime cap L ₁	32 mm
șurub pentru portplăcuță	269013 1
Lungimea totală L	125 mm
Portplăcuță	269007 1

Mărimea plăcuței	11 mm
Mărime coadă	20 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269023 3
Serie	Eco
Tip de utilizare	pe dreapta
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 1	269015 1
Șurub pentru portplăcuță	269205
Portplăcuță	269070
șurub de strângere	269433
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Portplăcuță Tip 1	269007 1
Șurub de strângere Tip 3	269023 3
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15