

**Garant**
**Cuțit de strunjit tip eco, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/11 mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	260297 25/11
GTIN	4045197810045
Clasa articolului	21U

**Descriere**
**Execuție:**

GARANT Cuțit de strunjire tip eco cu canale interioare de răcire orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și o siguranță sporită a procesului. Cu răcirea suprafețelor libere.

**Notă:**

Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT eco-System Cod 319001 – 319886 sau la o lungime a cozii de < 125 mm și Cod 317900.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: SDJCR/L 2525M11

Plăcuță amovibilă compatibilă: DC.. 11T3..

Lățimea funcțională L<sub>4</sub>: 32 mm

Lungime cap L<sub>1</sub>: 32 mm

Lungimea totală L: 150 mm

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile: 269023 3

**Descriere tehnică**

Mărimea plăcuței	11 mm
Portplăcuță	269007 1
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269023 3
Mărime coadă	25 mm
șurub pentru portplăcuță	269013 1

Lungimea totală L	150 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	32 mm
Cod ISO Suport	SDJCR/L 2525M11
Serie	Eco
Tip de utilizare	pe stânga
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Șurub pentru portplăcuță	269205
Șurub de strângere Tip 3	269023 3
Portplăcuță Tip 1	269007 1
Șurub pentru portplăcuță Tip 1	269015 1
Portplăcuță	269070
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
șurub de strângere	269433
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500