


**KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuțe amovibile Coadă cilindrică, 2×D, Ø Dc: 33mm**

**Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 236614 33     |
| GTIN               | 4047109277793 |
| Clasa articolului  | 24P           |

**Descriere**
**Execuție:**
**Toleranța alezajului:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$ 

- Cea mai înaltă performanță și durabilitate foarte mare datorită rezistenței optime a corpului de bază și tratamentului special al suprafeței.
- Cea mai bună acuratețe dimensională în cele mai dificile condiții de găurire.
- Costuri reduse de depozitare datorită plăcuțelor amovibile exterioare și interioare identice.
- Este posibilă găurirea cu decalaj al axei până la  $V_{\max} = 0,25 \text{ mm}$ .  $\varnothing \text{ maxim} = D + 0,5 \text{ mm}$  poate fi obținut prin modularare.

**Aplicație:**

- Pentru condiții extreme de prelucrare.

Cu plăcuțe amovibile Cod 236605 – 236610.

**Livrare:**

Inclusiv șuruburi de fixare (fără plăcuțe amovibile).

**Notă:**

Execuție 2×D și 3×D cu coadă ABS®, livrabil și în dimensiuni în inch, la cerere.

Modelul cu coadă PSC se livrează la cerere.

**Descriere tehnică**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 239652 15IP1 (2,8 Nm) |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă                | SOGX 100408 32-...    |
| Ø cozii D <sub>s</sub>                   | 40 mm                 |
| Număr de dinți Z                         | 1                     |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Lungimea cozii L <sub>s</sub>                                    | 68 mm                              |
| Lungime utilă L <sub>1</sub>                                     | 66 mm                              |
| Serie  | KUB Pentron®                       |
| Ø nominal D  | 33                                 |
| Lungime activă L <sub>A</sub>                                    | 91 mm                              |
| Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la | 2×D                                |
| Coadă tip  | ISO 9766                           |
| Utilizare găurire  | Condiționat găurire de centruire   |
| Utilizare găurire  | Condiționat bombat                 |
| Utilizare găurire  | Condiționată găurirea transversală |
| Utilizare găurire  | Condiționată găurirea în set       |
| Utilizare găurire  | condiționat ieșire oblică          |
| Utilizare găurire  | Condiționată găurirea în set       |
| Răcire interioară  | da                                 |
| Strategie de așchiere  | HPC                                |
| Tip produs   | Burghiu cu plăcuțe amovibile       |

## Accesorii

|  |              |
|--|--------------|
| Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP | 674252 15IP  |
| Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,8 Nm            | 211750 2,8   |
| Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 15IP1          | 239652 15IP1 |