

 **KOMET**
KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuțe amovibile Coadă cilindrică, 2×D, Ø Dc: 38mm

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 236614 38 |
| GTIN | 4047109277687 |
| Clasa articolului | 24P |

Descriere
Execuție:
Toleranța alezajului: $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

- **Cea mai înaltă performanță și durabilitate foarte mare datorită rezistenței optime a corpului de bază și tratamentului special al suprafeței.**
- **Cea mai bună acuratețe dimensională în cele mai dificile condiții de găurire.**
- **Costuri reduse de depozitare datorită plăcuțelor amovibile exterioare și interioare identice.**
- **Este posibilă găurirea cu decalaj al axei până la $V_{max} = 0,25$ mm. \varnothing maxim = $D + 0,5$ mm poate fi obținut prin modulare.**

Aplicație:

- **Pentru condiții extreme de prelucrare.**

Cu plăcuțe amovibile Cod 236605 – 236610.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de fixare (fără plăcuțe amovibile).

Notă:

Execuție 2×D și 3×D cu coadă ABS®, livrabil și în dimensiuni în inch, la cerere.

Modelul cu coadă PSC se livrează la cerere.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Lungime utilă L ₁ | 76 mm |
| Număr de dinți Z | 1 |
| Ø cozii D _s | 40 mm |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | SOGX 120408 42-... |

| | |
|--|------------------------------------|
| Lungimea cozii L _s | 68 mm |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 239652 20IP (6,3 Nm) |
| Serie | KUB Pentron® |
| Ø nominal D | 38 |
| pentru Ø inch | 1 1/2 inch |
| Lungime activă L _A | 103 mm |
| Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la | 2×D |
| Coadă tip | ISO 9766 |
| Utilizare găurire | Condiționat găurire de centruire |
| Utilizare găurire | Condiționat bombat |
| Utilizare găurire | Condiționată găurirea transversală |
| Utilizare găurire | Condiționată găurirea în set |
| Utilizare găurire | condiționat ieșire oblică |
| Utilizare găurire | Condiționată găurirea în set |
| Răcire interioară | da |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Tip produs | Burghiu cu plăcuțe amovibile |

Accesorii

| | |
|--|-------------|
| Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm | 659906 1600 |
| Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP | 674252 20IP |
| Set de șuruburi de strângere Torx Plus®10 buc. Acționare 20IP | 239652 20IP |
| Tijă de 8 mm cu magnetcu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm | 659874 50 |
| Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm | 659957 1600 |

