


**KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuțe amovibile Coadă cilindrică, 3×D, Ø DC: 14,5mm**

**Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 236615 14,5   |
| GTIN               | 4047109277502 |
| Clasa articolului  | 24P           |

**Descriere**
**Execuție:**

- Cea mai înaltă performanță și durabilitate foarte mare datorită rezistenței optime a corpului de bază și tratamentului special al suprafeței.
- Cea mai bună acuratețe dimensională în cele mai dificile condiții de găurire.
- Costuri reduse de depozitare datorită plăcuțelor amovibile exterioare și interioare identice.
- Este posibilă găurirea cu decalaj al axei până la  $V_{max} = 0,25$  mm. Ø maxim = D + 0,5 mm poate fi obținut prin modulare.

**Toleranța alezajului:** ØD – 0,1 / + 0,2

**Aplicație:**

- Pentru condiții extreme de prelucrare.

Cu plăcuțe amovibile Cod 236605 – 236610.

**Livrare:**

Inclusiv șuruburi de fixare (fără plăcuțe amovibile).

**Notă:**

Execuție 2×D și 3×D cu coadă ABS®, livrabil și în dimensiuni în inch, la cerere.

Modelul cu coadă PSC se livrează la cerere.

**Descriere tehnică**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Ø cozii D <sub>s</sub>        | 20 mm |
| Număr de dinți Z              | 1     |
| Lungime utilă L <sub>1</sub>  | 45 mm |
| Lungimea cozii L <sub>s</sub> | 50 mm |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile                         | 239652 5IP1 (0,38 Nm)              |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă  | SOGX 040204 10-...                 |
| Serie  | KUB Pentron®                       |
| Ø nominal D  | 14,5                               |
| Lungime activă L <sub>A</sub>                                    | 59 mm                              |
| Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la | 3×D                                |
| Coadă tip  | ISO 9766                           |
| Utilizare găurire  | Condiționat găurire de centruire   |
| Utilizare găurire  | Condiționat bombat                 |
| Utilizare găurire  | Condiționată găurirea transversală |
| Utilizare găurire  | Condiționată găurirea în set       |
| Utilizare găurire  | condiționat ieșire oblică          |
| Utilizare găurire  | Condiționată găurirea în set       |
| Răcire interioară  | da                                 |
| Strategie de aşchiere  | HPC                                |
| Tip produs   | Burghiu cu plăcuțe amovibile       |

## Accesorii

|   |             |
|---|-------------|
| Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 5IP1          | 239652 5IP1 |
| Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 5IP | 674252 5IP  |
| Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 0,38 Nm          | 211750 0,38 |