



## Polizoare pneumatice drepte, Tip: ST100



### Date comandă

Numărul de comandă	079440 ST100
GTIN	2050001763006
Clasa articolului	03P

### Descriere

#### Execuție:

ATA - Polizor drept cu aer comprimat **cu cleme de 3 mm** pentru lucrări fine de frezare, șlefuire și gravare. **Element de prefiltrare integrat.** 40W polizor drept cu un confort de operare ridicat și o viteză maximă de 100000 1/min.

#### Aplicație:

**Utilizați numai aer comprimat fără ulei. Nu lubrifiați!**

### Descriere tehnică

Ø bucă elastică	3 mm
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Denumirea producătorului	ST100
Zgomot de lucru	62 dB(A)
Lungime	160 mm
Putere de ieșire	40 W
Debit maxim de aer necesar	170 l/min
Turație maximă	100000 min <sup>-1</sup>
Greutate	0,24 kg
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	BSP

## Fișă de date

Tip produs

Polizor drept