


Garant**Stație de reliefare XGRIPP, Lățime max. de reliefare: 230mm****Date comandă**

Numărul de comandă	362929 230
GTIN	4062406368722
Clasa articolului	310

Descriere**Execuție:**

- **Reliefarea materialelor este posibilă până la 45 HRC (rezistență la tracțiune 1450 N/mm²).**
- **Viteză max. Forță de reliefare 180kN (18 t), profil liniar al forței de reliefare.**
- **Setarea presiunii pneumatice de reliefare între 0,5 și 6,5 bar.**
- **Reglare rapidă în interval de 30 mm.**
- **Reglare fină cu ajutorul șurubului cu cap striat.**
- **Totul montat pe o placă de bază - conformă CE, sigură și compactă, utilizabilă ca o unitate.**
- **Buton de acționare direct la stația de reliefare, astfel nefiind prezente furtunuri pneumatice în afara stației.**

Tehnologia de reliefare, numită și pre-reliefare, este o tehnologie la care piesa de tensionat este prevăzută cu un contur definit în afara mașinii-unealtă, înainte de a fi tensionată în formă cu ajutorul unei menghine. Situațiile de tensionare speciale unde sunt necesare forțe mari de prindere și la care există pericolul de deformări ale piesei de lucru pot fi gestionate în siguranță cu ajutorul pre-reliefării. Mai ales pentru prelucrarea în 5 axe, la care este necesară obținerea unei accesibilități optime, tehnica reliefării este o soluție optimă.

Avantaj:

Tensionare în formă cu ajutorul bacurilor de protecție, chiar și în cazul forței de tensionare reduse

Aplicație:

Pentru pre-reliefarea pieselor foarte tari sau instabile.

Livrare:

Placă de bază, dispozitiv de creștere a presiunii, stație de reliefare, placă de protecție, bacuri de reliefare, opritor pentru piesele de prelucrat, bac de protecție.

Accesorii opționale:

Marcaj central Cod 362934 Ref. 1, set de pietre de testare pentru uzura bacurilor cu bolț de fixare Cod 362936 Ref. 1.

Descriere tehnică

Lățime	150 mm
Cursă de imprimare	4 mm
Lățime maximă de imprimare	230 mm
Forță maximă de imprimare	180 kN
Greutate	78 kg
Înălțime	409 mm
Lungime	890 mm
Tip produs	Stație de reliefare

Accesorii

Bac cu bolț de fixareXGRIPP Tip 1	362931 1
Bac de protecțieXGRIPP Tip 1	362932 1
Bolț de marcareXGRIPP Tip 1	362935 1