

Garant
Tarod de mașină, neacoperită, UNF: 7/8-14

Date comandă

Numărul de comandă	133400 7/8-14
GTIN	4045197074836
Clasa articolului	11H

Descriere
Execuție:
Cu con de atac.
Aplicație:
Pentru filet cu pas fin conform standardului UNF ASME – B1.1.
Descriere tehnică

Număr caneluri de pretensionare	3
Număr de dinți Z	3
Ø găurii de centrare	20,4 mm
Pasi/inch	14
Ø Filet	22,23 mm
Standard	DIN 374
Materialul sculei	HSS E
Ø cozii D _s	18 mm
Lungimea totală L	125 mm
Pătrat coadă □	14,5 mm
Adâncimea filetului	66,69 mm
Pas filet	1,814 mm
Tip de filet	UNF

Dimensiunea filetelui	7/8-14 UNF
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Clasa de toleranță	2B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		