

Garant**Tarod de mașină, neacoperită, M: M2,5****Date comandă**

Numărul de comandă	134200 M2,5
GTIN	4045197074997
Clasa articolului	11H

Descriere**Execuție:**2 canale elicoidale **lustruite**.**Avantaj:**

Elicea puternică și canalele late permit o evacuare sigură a așchiilor.

Aplicație:**Recomandat pentru rezistență la tracțiune de până la maxim 300 N/mm².**

Tip de filet: M

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 371

Clasa de toleranță: ISO 2 6H

Pas filet: 0,45 mm

Lungimea totală L: 50 mm

Ø cozii D_s: 2,8 mm

Pătrat coadă □: 2,1 mm

Ø găurii de centrare: 2,05 mm

Descriere tehnică

Pas filet	0,45 mm
Număr caneluri de pretensionare	2
Ø Filet	2,5 mm
Număr de dinți Z	2
Ø găurii de centrare	2,05 mm
Standard	DIN 371

Ø cozii D _s	2,8 mm
Lungimea totală L	50 mm
Pătrat coadă □	2,1 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Materialul sculei	HSS E
Adâncimea filetului	7,5 mm
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M2,5
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Unghiul elicei	40 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	galben
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu	recomandat	13 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	13 m/min	N
PMMA Acryl	recomandat	30 m/min	N
PEEK	recomandat	30 m/min	N
Ulei	recomandat		

Umiditate maximă

indicat în anumite condiții