

**Polizor pneumatic drept G2414, Ø buçe elastice 6 mm scurt, Tip: S150****Date comandă**

Numărul de comandă	079447 S150
GTIN	7322590019846
Clasa articolului	03R

Descriere**Execuție:**

Polizor drept performant și robust cu funcționare silențioasă. Întrerupătorul de siguranță împiedică pornirea involuntară. Turații maxime optimizate în funcție de utilizare, între **8500 și 25000 1/min.**

Formă scurtă, lungime 215 mm.

Ø buçe elastice 6mm.

Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.

Piese de schimb:

Seturi de întreținere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreținere și mentenanță preventivă pentru majoritatea uneltelor acționate cu aer comprimat Atlas Copco.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	G2414 S150
Greutate	0,78 kg
Vibrație maximă conform EN	2,5 m/s ²
Zgomot de lucru	76 dB(A)

Fișă de date

Putere de ieșire	850 W
Debit maxim de aer necesar	432 l/min
Turație maximă	15000 min ⁻¹
Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	13 mm
Racord de aer comprimat	3/8 inch
Racord filetat	BSP
Tip produs	Polizor drept

Accesorii

Bucșă elastică pentru polizor drept Ø bucșă elastică 6 mm	079459 6
---	----------