



Polizoare pneumatice drepte, Tip: 51813



Date comandă

Numărul de comandă	079441 51813
GTIN	616026518131
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

Dynabrade – Polizoare pneumatice drepte. Mașină de șlefuit multifuncțională dreaptă, silențioasă, construcție robustă și ergonomică, cu mâner moale. Creion de șlefuire cu o turație de **100000 1/min.** Prevăzut cu lagăre de calitate pentru viteze înalte.

Aplicație:

Utilizați numai aer comprimat fără ulei. Nu lubrifiați!

Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.

Descriere tehnică

Greutate	0,4 kg
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²
Lungime	135 mm
Turație maximă	100000 min ⁻¹
Debit maxim de aer necesar	170 l/min
Zgomot de lucru	81 dB(A)
Putere de ieșire	75 W
Ø bucă elastică	3 mm
Racord de aer comprimat	1/4 inch

Racord filetat	NPT
Tip produs	Polizor drept