

**Polizor pneumatic drept, Ø bușei elastice 6 mm, Tip: G2412****Date comandă**

Numărul de comandă	079452 G2412
GTIN	7322590010058
Clasa articolului	03R

Descriere**Execuție:**

Polizor pneumatic drept. Robust și cu funcționare lină. Întrerupătorul de siguranță împiedică pornirea involuntară.

Ø bușei elastice 6 mm. Model scurt, turație maximă **20000 1/min.**

Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.

Piese de schimb:

Seturi de întreținere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreținere și mentenanță preventivă pentru majoritatea uneltelor acționate cu aer comprimat Atlas Copco.

Descriere tehnică

Lungime	180 mm
Turație maximă	20000 min ⁻¹
Debit maxim de aer necesar	618 l/min
Greutate	0,5 kg
Putere de ieșire	350 W
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²

Fișă de date

Zgomot de lucru	79 dB(A)
Denumirea producătorului	G2412-1
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	BSP
Tip produs	Polizor drept

Accesorii

Bucșă elastică pentru polizor drept Ø bucșă elastică 6 mm	079459 6
---	----------